


UDK**AWA DAS DY-10****遠心脱泡器アワダスDY-10**

ディスペンサー
片目打は
アワダスが解決!!

**■概要**

接着剤をシリンジに充填する際、空気が混入します。この空気が泡となって接着剤中に残り、ディスペンス時にこの泡が出るため、接着剤の量が一定になりません。

これが“片目打”等、接着不良の原因となります。

この泡を簡単に取り除きディスペンス量を一定にするために開発しましたのが遠心脱泡器アワダスDY-10です。

■一般仕様

電源	AC 100 V, 50/60 Hz
消費電力	約 30 VA
回転数	約 1250 rpm (50 Hz), 1550 rpm (60 Hz)
タイマー	0.3～14分 (50 Hz), 0.3～12分 (60 Hz)
外形寸法	354 (W) × 326 (D) × 154 (H) mm
重量	約 8 kg

製造元

UDK 浦和電研株式会社